

## META legbord voor magazijnstelling

breedte x diepte 1000 x 300 mm,  
voor een vaklast van 100 kg, niveaus  
verzinkt met slag- en krasbestendige  
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

VE 6 stuks

Artikelnummer: 362861



Das Lagersystem



## META Legbord

legbord voor magazijnstelling





- Geschikt voor de individuele stelling- resp. constructiebouw op maat
- schroefstelsel
- breedte x diepte 1000 x 300 mm
- voor een vaklast van 100 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm
- randafwerking aan alle zijden voor verhoogde stabiliteit en bescherming tegen letsel
- constructie van staal
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- om vast te schroeven met lenskopschroeven en wartelmoeren
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting




## Technische details

meubeltype	stelling	vaklast	100 kg
stellingtype	magazijnstelling	vakbreedte	1000 mm
stellingsysteem	schroefstelsysteem	vakdiepte	300 mm
stellingveld	onderdeel	materiaal	staal
onderdeel	legbord	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
geschikt voor (branches)	stelling-/constructiebouw	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1000 mm	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
diepte	300 mm	bevestigingstype	om vast te schroeven met lenskopschroeven en wartelmoeren
legbord-/niveautype	Stalen bodem	gewicht	13,734 kg

## Gerelateerde Producten

503799		stellingversteving hoek M6x12,4 voor magazijnstelling, 13 lenskopschroeven
503800		stellingversteving hoek M6x12,8 voor magazijnstelling, 25 lenskopschroeven
503801		schroefverbinding voor legbord M6x12 voor magazijnstelling, lenskopschroeven met binnenzeskant en kraagmoer
503802		schroefverbinding voor legbord M6x12 voor magazijnstelling, lenskopschroeven met binnenzeskant en kraagmoer
503803		voeten, voor stelling voor zelfmontage, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
503804		onderlegplaat, voor stelling voor zelfmontage, hoogte 2 mm

## Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten