

Kiepbak

hoogte x lengte x breedte 800 x 1300 x 820 mm, inhoud 0,3 m³, draagvermogen 1000 kg, onderbouw wielen en vorksloffen, Robuuste constructie van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 378078



Kiepbak voor spaanders

zwenkt automatisch terug


kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 800 x 1300 x 820 mm
- inhoud 0,3 m³
- draagvermogen 1000 kg
- gewicht 126 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 70 x 200 mm
- afstand vorksloffen 280 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoord met afrol- en terugzwenkmechanisme
- met kantelbeveiliging tegen onbedoeld wegglijden
- met met zeefplaat en kraan
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- onderbouw wielen en vorksloffen
- 1 zwenk- en 2 bokwielen
- met polyamide-banden
- Robuuste constructie van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag





Technische details

baktype	kiepbak	afstand vorkkokers	280 mm
inhoud	0,3 m ³	inrijdbreedte	280 mm
hoogte	800 mm	bak uitrusting	zeefplaat en kraan
lengte	1300 mm	kraan	ja
breedte	820 mm	stapelbaar	nee
draagvermogen	1000 kg	nestbaar	nee
materiaal	plaatstaal	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	oppervlak	verzinkt
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	verzinkt
kantelbeveiliging	kantelbeveiliging tegen wegglijden	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
onderrijdbaar	ja	type deksel	klapdeksel
onderbouw	wielen en vorkslaffen	banden	polyamide
hoogte vorkslaffen	70 mm	gewicht	126 kg
breedte vorkslaffen	200 mm		

Gerelateerde Producten

518767		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepbak 0,3 m ³ , breedte x diepte 820 x 1300 mm, met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs