


## PAVOY ladekast Basis

hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 500 mm, 18 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 401416



## PAVOY Ladekast Basis met enkelvoudig uittrekelement

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- 18 lade(n)
- draagvermogen per lade 15 kg
- laden op glijlagers, uittrekbaar legbord 80 %
- met uittrekstop
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest

- 10 jaar garantie



## Technische details

|                    |                       |                          |                       |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| meubeltype         | kast                  | kleur voorkant           | lichtgrijs // RAL7035 |
| type kast          | ladekast              | oppervlak romp           | m. poedercoating      |
| materiaal          | plaatstaal            | oppervlak front          | m. poedercoating      |
| hoogte             | 900 mm                | uittrekblokkering        | ja                    |
| breedte            | 1500 mm               | afsluitbaar              | ja                    |
| diepte             | 500 mm                | sluitsysteem             | cilinderslot          |
| kast uitrusting    | lades                 | scheidingswand           | nee                   |
| laden aantal       | 18 stuks              | greep                    | greeplijst            |
| fronthoogte 100 mm | 12 stuks              | verrijdbaar              | nee                   |
| fronthoogte 200 mm | 6 stuks               | uitrusting gedetailleerd | 12x100, 6x200         |
| draagvermogen lade | 15 kg                 | certificering            | GS // TÜV             |
| uittrekrail lade   | op glijlagers         | garantie                 | 10 jaar               |
| uittrekbare lade   | 80 %                  | gewicht                  | 125 kg                |
| kleur romp         | lichtgrijs // RAL7035 |                          |                       |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 100226 |   | sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1 |
| 100227 |  | sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1 |
| 100228 |  | sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1 |
| 100229 |  | sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1 |
| 100230 |  | sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1 |
| 100232 |  | sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1 |
| 527857 |  | etiketlijst voor ladekast, Voor opsteken   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 147357 |  | milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud   |
| 194847 |  | werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs |

520197



gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw