


Kappes stellingbak

KAPPES

hoogte x breedte x diepte 65 x 120 x 500 mm, van polypropyleen, in blauw

Artikelnummer: 509395



Kappes Stellingbak

Extra plat

stellingbak



- hoogte x breedte x diepte 65 x 120 x 500 mm
- van polypropyleen
- in blauw
- legbord gesloten met versteviging door verstevigingsribben
- groefgeleiding en vloerbevestiging voor dwarsverdeler
- met etikethouder
- inhoud levering: zonder dwarsverdelers

Technische details

baktype	stellingbak	geschikt voor levensmiddelen	ja
euronorm	nee	indeling	groefgeleiding en vloerbevestiging voor dwarsverdeler
hoogte	65 mm	beletteringsveld	etikethouder
breedte	120 mm	vloerconstructie	gesloten

diepte	500 mm	bodemversteving door	verstevigingsribben
materiaal	polypropyleen	kleur	blauw
geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen	inhoud levering	zonder dwarsverdelers
stapelbaar	ja	gewicht	0,25 kg
nestbaar	nee		

Gerelateerde Producten

509403		dwarsverdeler, voor stellingbak, hoogte x breedte 65 x 120 mm, van polypropyleen in blauw
509406		etiket voor stellingbak, hoogte x breedte 22 x 75 mm, in wit

Dit past ook bij ...

141906		vangrail, geschikt voor binnen, hoogte x lengte x diepte 150 x 800 x 100 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel, voor vastschroeven
522337		systeemkast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 410 mm, 68 bakken, overzichtelijke onderdelenopslag op 16 niveaus met Stalen bodem en 68 bakken, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw voeten, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
532415		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 806 x 336 mm, vaklast 80 kg, 4 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag