

## Gmöhling Aluminium transportkist

hoogte x lengte x breedte 358 x 655  
x 455 mm, inhoud 85 l, wanden  
gesloten, legbord gesloten

Artikelnummer: 510324



**GMÖHLING**



## Gmöhling Aluminium transportkist

Aluminium transportkist

- hoogte x lengte x breedte 358 x 655 x 455 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 328 x 620 x 420 mm
- inhoud 85 l
- in alu-naturel
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- scharnierdeksel, volledig afneembaar, met rubberen afdichting en dekselbanden
- met hendelspansluiting
- met stapelrand



### Technische details

baktype	Transportbak	deksel uitrusting	rubberen afdichting, dekselbanden
euronorm	nee	sluitsysteem	hendelspansluiting
inhoud	85 l	stapelbaar	ja
materiaal	aluminium	stapelbaar door	stapelrand

hoogte	358 mm	wandconstructie	gesloten
binnenhoogte	328 mm	vloerconstructie	gesloten
lengte	655 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
binnenlengte	620 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
breedte	455 mm	nestbaar	nee
binnenbreedte	420 mm	kleur	alu-natuur
plafond	ja	onderrijdbaar	nee
type deksel	scharnierdeksel	set	nee
deksel functie	volledig afneembaar	gewicht	6 kg

## Gerelateerde Producten

492936



cilinderslot, voor transportkist met 42 - 239 l inhoud, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

105205



Werkplaatsstoel, standaardzitting van beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd

146607



dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden

524171



werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag