

## onderwagen voor kratten

draagvermogen 250 kg, laadvlak  
lengte x breedte 600 x 400 mm,  
platform open, onderstel in rood, 4  
zwenkwielen, met rubber-banden



Artikelnummer: 532084

## Onderwagen

### speciaal voor het gemakkelijk transporteren van Euronorm containers




onderwagen voor kratten

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform open
- onderstel in rood
- ABSconstructie
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met rubber-banden
- wielnaaf met glijlager

## Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type roller	onderwagen voor kratten	banden	rubber
draagvermogen	250 kg	wiellager	glijlager
euronorm	ja	diameter wiel	100 mm
lengte laadvlak	600 mm	lengte	600 mm
breedte laadvlak	400 mm	breedte	400 mm
platform constructie	open	kleur	rood
materiaal	ABS	gewicht	3,5 kg

## Dit past ook bij ...

221144		beschermhandschoenen, van polyamide in wit, ademend en naadloos, afmeting 7
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227910		unisex-werkbroek, maat XL, model comfortabel en breed