

## Bauer benne roulante imperméable

hauteur x longueur x largeur 1220 x 1395 x 1070 mm, capacité 0,6 m<sup>3</sup>, force 300 kg, Structure robuste en tôle avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune, soubassement roulettes et fourreaux de fourche



Numéro d'article: 966994

## Bauer Benne roulante Benne roulante imperméable avec fourreaux de fourche


benne roulante imperméable

- pour tous types de produits en vrac et liquides
- Pour vidage au niveau du sol et par chariot élévateur
- hauteur x longueur x largeur 1220 x 1395 x 1070 mm
- hauteur d'arête de renversement 830 mm
- capacité 0,6 m<sup>3</sup>
- force 300 kg
- poids 139 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 55 x 170 mm
- écartement fourreaux de fourche 465 mm
- Ø de roue 250 mm
- Fonction de basculement manuellement par la poignée au dos
- encliquetage automatique de la sécurité de basculement à ressort
- étanche à l'huile et à l'eau
- Stabilité élevée grâce au renfort en fer plat
- Structure robuste en tôle avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune
- soubassement roulettes et fourreaux de fourche
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage caoutchouc plein
- 1 roulette pivotante à frein





## Détails techniques

|                                   |  |                                  |   |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| type de récipient                 | bennes basculantes                       | hauteur des fourreaux de fourche | 55 mm                                       |
| convient pour (produit/matériau)  | tous types de produits en vrac, liquides | largeur des fourreaux de fourche | 170 mm                                      |
| capacité                          | 0,6 m <sup>3</sup>                       | écartement fourreaux de fourche  | 465 mm                                      |
| hauteur                           | 1220 mm                                  | robinet de vidange               | non   |
| longueur                          | 1395 mm                                  | gerbable                         | non   |
| largeur                           | 1070 mm                                  | emboîtable                       | non   |
| charge                            | 300 kg                                   | considération comme matière dang | non   |
| hauteur d'arête de renversement   | 830 mm                                   | surface                          | laqué                                       |
| matériau                          | tôle                                     | couleur                          | orangé jaune // RAL2000                     |
| matériau de finition              | soudé                                    | exécution couleur                | orangé jaune // RAL2000                     |
| propriété matériau                | étanche à l'huile et à l'eau             | couvercle                        | en accessoires (non compris)                |
| stabilité / renfort / entretoise  | fer plat                                 | type de couvercle                | couvercle rabattable                        |
| fonction de basculement           | manuellement                             | nombre/type de roulettes         | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| sécurité antibasculement          | sécurité basculement à ressort           | pneumatique                      | caoutchouc plein                            |
| vidage au niveau du sol           | oui                                      | Ø de roue                        | 250 mm                                      |
| possibilité de passage au-dessous | non                                      | équipement roue                  | 1 roulette pivotante à frein                |
| soubassement                      | roulettes et fourreaux de fourche        | Poids                            | 139 kg                                      |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 500415 |  | couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour bennes roulantes 0,6 m <sup>3</sup> , avec revêtement en zinc anti-corrosion |
|--------|---|---|

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203428 |  | marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium   |
| 525920 |  | panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif  |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières  |
| 531837 |  | rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir |