

Stuurwagens TRS



Nylon gelagerde rollen, behalve type TRS-120 deze zijn uitgevoerd met stalen wielen. Plateau is bekleed met een anti-slip rubber.

Kenmerken

- Stuurwagen met gelagerde draaiplateau maakt het manoeuvreren van zware lasten eenvoudiger.
- Voorzien van nylon gelagerde rollen.
- Eenvoudig te verplaatsen door de handgreep.

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal rollen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Afmeting rol x breedte (mm)	Materiaal	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRS-30	3000	4	310 x 255 x 105	85 x 90	nylon	15	4250001
TRS-60	6000	8	630 x 400 x 115	85 x 90	nylon	50	4250003
TRS-120	12000	8	630 x 400 x 115	83 x 80	staal	66	4250005

Rolwagens TRW



Rolwagens zijn te verbinden met twee verbindingssassen. Rolwagens worden altijd per paar geleverd incl. 2 verbindingssassen.

Kenmerken

- Voorzien van nylon gelagerde rollen.
- TRW-240 is uitgevoerd met stalen gelagerde wielen.

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal rollen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Afmeting rol x breedte (mm)	Materiaal	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRW-60	6000/2	8	315 x 200 x 115	85 x 90	nylon	30	4250011
TRW-120	12000/2	12	420 x 200 x 115	85 x 90	nylon	38	4250013
TRW-240	24000/2	16	490 x 220 x 115	83 x 85	staal	65	4250015