

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **465-4515**

Artikel/Modell SARO Pizzatisch Modell EPZ 2610 TN

GTIN **4017337056774**





- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte mit Aufkantung) Granit
- 2 Türen + 7 Schubladen (ungekühlt)
- Arbeitsfläche: Tiefe 770 mm; Aufkantung: Höhe max. 150 mm
- 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
- Optional Kühlaufsatz erhältlich:
 EVRX 2000/330 (Best.-Nr. 465-2015) o. EVRX 2000/380 (465-2115) o. VRX 2000/380 (323-1045)
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C
- Temp. +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V 50 Hz 0,220 kW
- Roste: 2x B 408 x T 630 mm
- Inhalt (brutto/netto): 580/306 Liter (nur Türen)
- Außenmaße: B 2025 x T 800 x H 840/990 mm
- 6 verstellbare Füße
- Gewicht: 355 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis E)

Ursprung China Zolltarifnummer 84185090

Stand: 15.06.2022

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY