



**HDMI High Speed Anschlusskabel, mit Verstärker, Typ A/St - Typ A/St** AK-330105-200-S 4016032295822



St/St, 20.0m, ehemals HDMI 1.3, UL, sw, gold

**Full HD und 3D tauglich**

- Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- HDMI Standard: Highspeed HDMI
- UL zertifiziert: UL20276
- HDTV Standard: 1080p
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Adern Material: CU
- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Länge: 20 m
- Verpackung: Polybag





**HDMI High Speed Anschlusskabel, mit Verstärker, Typ A/St - Typ A/St** AK-330105-200-S 4016032295822

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	8	11,30	50,50	32,50	21,50	35286,88
Innen-VPE	1	1,41	19,00	19,00	6,00	2166,00
Einzel-VPE	1	1,41	19,00	19,00	6,00	2166,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ursprungsland: China

