

Krause

Fahrbare Stufen- Plattformleiter

STABILO® Professional

Aufstieg einseitig, 14
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 3,3 m, Podest Breite x
Tiefe 500 x 450 mm, Holmlänge 4,6
m, Handlauf beidseitig, aus
Aluminium

Artikelnummer: 139761



Krause Stufenstehleiter STABILO® Professional

platzsparend zu lagern

Fahrbare Stufen-Plattformleiter

- Aufstieg einseitig
- 14 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 3,3 m, Podest Breite x Tiefe 500 x 450 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 5,3 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 4,6 m
- Sichere Anwendung durch Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel mit Kette und Spreizsicherung
- Handlauf beidseitig
- Quertraverse 1,25 m breit
- rutschsichere Fußkappen und 2 Fahrrollen am Holmende
- schnell und platzsparend zusammenklappbar
- aus Aluminium

- Aufgestellt Höhe 4300 mm
- Gewicht 30,5 kg
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Klappfunktion	schnell und platzsparend zusammenklappbar
Leitertyp	Fahrbare Stufen-Plattformleiter	Breite Quertraverse	1,25 m
Material	Aluminium	fahrbar	ja
Nutzung	einseitig	Handlauf	beidseitig
Holmlänge	4,6 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel mit Kette und Spreizsicherung
Standhöhe	3,3 m	Sicherheitsbügel	ja
Breite Podest	500 mm	Spreizsicherung	ja
Tiefe Podest	450 mm	Leiter Ausführung	zweiteilig
Arbeitshöhe	5,3 m	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	14	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Unterbau	rutschsichere Fußkappen und 2 Fahrrollen
Tiefe Stufen	80 mm	Garantie	10 Jahre
Höhe	4300 mm	Gewicht	30,5 kg
klappbar	ja		