

Rollcart Sackkarre

Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 180 mm, Konstruktion aus Stahl (verschweißt), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 158331



Rollcart Sackkarre

Sackkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 400 x 180 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
- Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 200 mm
- Naben mit Rollenlager

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	TPE
Karrentyp	Sackkarre	Radlager	Rollenlager
Traglast	200 kg	Rad-Ø	200 mm
Schaufelbreite	400 mm	Material Felge	Kunststoff
Schaufeltiefe	180 mm	Sicherheitsgriff	ja
Material	Stahl	Höhe	1050 mm

Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	580 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Tiefe	440 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Gewicht	13 kg
Ladungssicherung	gewölbte Rückwand		