

## META

### Weitspannregal

#### Multipal S

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1910 x 800 mm, Fachlast 1800 kg, 3 Ebene(n) mit Traversen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 220974



Das Lagersystem



## META Weitspannregal Multipal S

### Anbauregal

Weitspannregal

- zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern
- Geeignet für sperrige Güter
- Anbaufeld
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1910 x 800 mm

- Feldlast 10100 kg
- Fachlast 1800 kg
- Fach Breite x Tiefe 1825 x 800 mm
- 3 Ebene(n) mit Traversen
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- Montagehinweis: steckbare Holme mit Sicherungsstiften

## Technische Details

|                                 |                |                            |   |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|---|
| Möbeltyp                        | Regal          | Höhenverstellraster Ebene  | 50 mm   |
| Regaltyp                        | Weitspannregal | Nutzung                    | einseitig   |
| Regalsystem                     | Stecksystem    | Oberfläche Ständer         | verzinkt  |
| Regalfeld                       | Anbaufeld      | Oberfläche Traversen       | pulverbeschichtet   |
| geeignet für (Produkt/Material) | sperrige Güter | Regal Ausstattung          | Böden   |
| Material                        | Stahl          | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade  |
| Höhe                            | 2200 mm        | Farbe Traversen            | rotorange // RAL2001  |
| Breite                          | 1910 mm        | Farbe Ausführung           | rotorange/verzinkt // RAL2001   |
| Tiefe                           | 800 mm         | Zertifizierung             | RAL-Gütezeichen   |
| Fachlast                        | 1800 kg        | Lieferumfang               | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. gem. Angebot |
| Fachbreite                      | 1825 mm        | Montagehinweis             | steckbare Holme mit Sicherungsstiften   |
| Fachtiefe                       | 800 mm         | Anlieferung                | zerlegt   |
| Feldlast                        | 10100 kg       | Garantie                   | 5 Jahre   |
| Böden / Ebenen Anzahl           | 3 Stück        | Gewicht                    | 75,8004 kg  |
| Böden- / Ebenentyp              | Traversen      |                            |   |

## Zubehör





220962



Traversenpaar für Weitspannregal, Breite x Tiefe 1825 x 800 mm, Für eine Fachlast von 1800 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 220968 |   | Gitterrostboden für Palettenregal, Breite x Tiefe 1825 x 800 mm, Für eine Fachlast von 500 kg, der Boden wird eingelegt, Maschenweite 60 x 40 mm, Tragstab 25 x 2 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 221057 |   | Boden mit Stahlpaneelen für Weitspannregal, Breite x Tiefe 1825 x 800 mm, Für eine Fachlast von 1800 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 221062 |   | Längstraversen für Palettenregal, Breite 1825 mm, Für eine Fachlast von 2200 kg, der Boden wird Die Längstraversen werden mit 4-Haken-Agraffe in den Ständerrahmen eingehangen und verschraubt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange |
| 227950 |   | Durchschubsicherung, Für Palettenregal, Breite 1825 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange   |
| 227962 |   | Gitterrückwand für Palettenregal, Höhe x Breite 1100 x 1825 mm, Für Traversen Länge 1825 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Gitterwand   |
| 227964 |   | Gitterrückwand für Palettenregal, Höhe x Breite 500 x 1825 mm, Für Traversen Länge 1825 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Gitterwand  |
| 503899 |   | Winkelauflage für Palettenregal, Tiefe 800 mm, Für eine Fachlast von 1150 kg, mit Endanschlag, aus Stahl mit Lackierung in RAL2001 Rotorange  |
| 691499 |   | Anfahrtschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe 400 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln   |
| 767557 |  | Tiefenauflagen für Palettenregal, Tiefe 800 mm, Für eine Fachlast von 1100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm   |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen  |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltpapierkasten, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß   |