

Cascoo Rückenloch-Lenkrolle



Traglast 80 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser 80 mm, Nabe mit Schwenklager, Naben Länge 40 mm, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Artikelnummer: 243543



Rückenloch-Lenkrolle

- Traglast 80 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Durchmesser 80 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Naben Länge 40 mm
- Felge aus Polypropylen
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Radlager	Schwenklager
Rollentyp	Transportgeräterollen	Befestigungselement	Rückenloch
Bauform	Lenkrolle	Durchmesser Rückenloch	13 mm
Traglast	80 kg	Material Gehäuse	Edelstahl
Bereifung	TPE	Feststeller	ohne
Durchmesser Rad	80 mm	Länge Nabe	40 mm
Material Felge	Polypropylen	Gewicht	0,385 kg

