

C+P

## Aufsatzschrank für Spind

Classic Plus

4 Abteil(e), Abteil Breite 300 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1200 x 500 mm, Flügeltür, Türanschlag beidseitig, Türöffnungswinkel 110 °, verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL5023 Fernblau

Classic+



Artikelnummer: 267284



### Aufsatzschrank für Spind

- 4 Abteil(e)
- Abteil Breite 300 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1200 x 500 mm
- Flügeltür
- Türanschlag beidseitig, Türöffnungswinkel 110 °
- verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL5023 Fernblau

## Technische Details

|                |                |                 |                   |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Schranksystem  | Aufsatzschrank | Schließsystem   | Drehriegelschloss |
| für Schranktyp | Spind          | Material Korpus | Stahl             |

|                        |  |                     |   |
|------------------------|--|---------------------|---|
| Abteile                | 4 Stück                                | Oberfläche Korpus   | einbrennlackiert                                  |
| Höhe                   | 500 mm                                 | Farbe Korpus        | lichtgrau // RAL7035                              |
| Breite                 | 1200 mm                                | Material Front      | Stahl   |
| Innenhöhe              | 471 mm                                 | Oberfläche Front    | einbrennlackiert                                  |
| Tiefe                  | 500 mm                                 | Farbe Front         | fernblau // RAL5023                               |
| Abteilbreite           | 300 mm                                 | Mitteltrennwand     | ja  |
| Türtyp                 | Flügeltür                              | Aufstellung/Montage | Wand  |
| Türanschlag            | beidseitig                             | Titel Schränke      | \$B Aufsatzschrank \$S \$M für Flügeltürenschränk |
| Türöffnungswinkel      | 110 °                                  | für Bügelstärke     | 6-8 mm  |
| Tür Ausführung         | einschlagend, innenliegende Drehbolzen | Norm                | Stufe B nach DIN 4547-2   Aufbruchgeschützt       |
| Durchlassmaß Tür (li.) | 433 mm                                 | Gewicht             | 91,600075418 kg                                   |
| abschließbar           | ja                                     |                     |   |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 272054 |  | Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff                        |
| 272065 |  | Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl |