

## Rechteckbehälter

Höhe x Breite x Tiefe 711 x 991 x 686 mm, Inhalt 340 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen mit Verstärkung durch Sperrholzplatte, Unterbau Rollen



Artikelnummer: 400745



## Rechteckbehälter

### Mobil

Rechteckbehälter


- Geeignet für Granulate, Stoffe und Pakete
- Höhe x Breite x Tiefe 711 x 991 x 686 mm
- Inhalt 340 l
- Aus Polyethylen in grau
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen mit Verstärkung durch Sperrholzplatte
- Unterbau Rollen
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C

## Technische Details




Behältertyp	Rechteckbehälter	nestbar	ja
geeignet für (Produkt/Material)	Granulate, Stoffe, Pakete	faltbar	nein
Euronorm	nein	unterfahrbar	nein

Inhalt	340 l	Unterbau	Rollen
Höhe	711 mm	Fahrgestell	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Breite	991 mm	Rad-Ø	100 mm
Tiefe	686 mm	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Material	Polyethylen	Lebensmittelgeeignet	ja
recyclbar	ja	Gefahrstoffefignung	nein
Wandkonstruktion	geschlossen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Bodenkonstruktion	geschlossen	Farbe	grau
Bodenverstärkung durch	Sperrholzplatte	Gewicht	14,3 kg

## Zubehör

400756		Auflagedeckel, Aus Polyethylen, Für Rechteckbehälter mit 340 l Inhalt, Breite x Tiefe 991 x 686 mm, in grau
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

221144		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß mit Polyurethan-Beschichtung, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 7
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
227910		Unisex-Arbeitshose, Größe XL, Schnitt bequem und weit