

C+P

Magazinschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 700 x 300 mm, 48 Kästen aus Polypropylen in rot und blau, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 11 Ebenen mit Stahlboden und 48 Kästen, Verschiebbar mit Griff Schloss Ergo-Lock, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 503003



C+P Flügeltürschrank

mit Top-Sichtlagerkästen

Magazinschrank




- Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 700 x 300 mm
- 48 Kästen aus Polypropylen in rot und blau
- Bestückung 24 x H x B x T 125 x 150 x 230 mm, 24 x H x B x T 125 x 150 x 230 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- Konstruktion aus Stahlblech, stabil verschweißt
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 11 Ebenen mit Stahlboden und 48 Kästen
- Im Raster von 10 mm verstellbar
- mit Muldengriff

- Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie




Technische Details

Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkantung	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Schranktyp	Werkstattsschrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Türtyp	Doppel-Flügel Tür	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Höhe	1980 mm	Material	Stahlblech
Breite	700 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Tiefe	300 mm	Höhenverstellraster Ebene	10 mm
Schrank Ausstattung	Böden, Kästen	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	11 Stück	Mitteltrennwand	nein
Traglast Fachboden	50 kg	Verriegelung	3-seitig
Sichtlagerkästen Anzahl	48 Stück	Griff	Muldengriff
Kasten-Anzahl x Größe	24 x H x B x T 125 x 150 x 230 mm, 24 x H x B x T 125 x 150 x 230 mm	fahrbar	nein
Material Kasten	Polypropylen	Garantie	5 Jahre
Farbe Kasten	rot und blau	Zertifizierung	GS // TÜV
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	68,96 kg
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035		

Zubehör

383952		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 150 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in blau
383963		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 150 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in gelb
383974		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 150 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in grün
383985		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 150 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot

Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz