

## Zip Tube Micro Wit DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding

Artikelcode: 320603  
 EAN: 7021983206039



### Elektrisch

System wattage: 7W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 340lm  
 Werkzaamheid: 49 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 2000-2800K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>95  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L90/B10>50,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Reflector medium  
 Bundelhoek: 40°  
 UGR: UGR<19

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Wit (RAL 9003)  
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

### Montage/Aansluiting




Montage: Opbouw, Binnen  
 Aansluiting: Zip rail (adapter inbegrepen)

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 135  
 Breedte (mm) W: 39  
 Hoogte (mm) H: 135  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.3 / 0.25

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 135 x 39 x 135



cd/klm  
 — C0/C180  
 — C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 3 9