

Kabel HAK Gr.2

Artikel-Nr.: 99.00.250.1

Bemessungsbetriebsstrom 250A

Einführung	einfach
Befestigung	Innen 4-Punkt
Unterteile	auswechselbar Polyester
Einbauten	NH2 Unterteile
Deckel	grau
Zugangsklemmen	Flachdirektanschlussklemme 50-185mm ²

Kabelhausanschlusskasten nach DIN 43627

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: RAL 7035

Abmessungen (HxBxT): 720mmx410mmx185mm


Gehäusedeckel scharniert, abnehmbar in 15° Stellung

Abdeckung über VNB- und Konsumentenanschlußraum aus Polycarbonat (transparent)

Zwei Plombierschrauben

Steckschieber mit gestuftem Dichtnippel im Zugang und Abgang

Zusätzliche seitliche Schieber



				Datum	16.04.2015	Projekt:	HAK NH2	Ang.-Nr.:	21....		Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.
				Bearb.	M.Biermann	Best-Nr.:	99.00.250.1	Auf.-Nr.:					
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.					