

Artikelnummer: 25820

Kurzbeschreibung: Sleutelkastje Format S met inwerpsleuf, voor 42 sleutels

Langbeschreibung: Sleutelkastje Format S met inwerpsleuf:

Deze sleutelkast is standaard uitgerust met een cilinderslot met 2 sleutels. De corpus en de deur zijn gemaakt van stevig kwaliteitsplaatstaal in massieve uitvoering. De voorzijde is glad afgewerkt dankzij de verzonken deur met een omlopende rand.

De verschillende gegalvaniseerde hakenlijsten zijn in een raster van 10 mm verstelbaar en doorlopend genummerd. Bovendien beschikt de sleutelkast

over een draaibaar sleutelregister en een inwerpsleuf links bovenaan. Ze is voorbereid voor wandmontage.

Specificaties:

- Cilinderslot, 2 sleutels
- Rails met afneembare haken
- 90-° deuropeningshoek
- Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

Afmetingen inwerpopening: B 20 x H 60 mm

Afmetingen:

Model S 42: voor 42 sleutels: B 270 x D 80 x H 350 mm, **Model S 100:**

voor 100 sleutels: B 380 x D 80 x H 550 mm

Gewicht:

- Model S 42:** 3,5 kg
- Model S 100:** 6,5 kg

Schaefershop tip: Specifieke sleutelhangers voor deze kasten zijn beschikbaar in ons assortiment. Ze hebben een beschrijfbaar oppervlak en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Bespaar tijd door uw sleutels

onmiddellijk te vinden.

