


## HPP V4 Power insert crimp 48V/12A 4p



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 46 500 4401
Beschreibung	HPP V4 Power insert crimp 48V/12A 4p
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09465004401">https://b2b.harting.com/09465004401</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING PushPull (V4)
Bezeichnung	Power
Komponente	Buchse

### Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Schirmung	ungeschirmt
Kontaktanzahl	4
Lieferumfang	ohne Kontakte

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel
Leiterquerschnitt	AWG 20 ... AWG 12 flexibel
Aderaußendurchmesser	≤2,9 mm
Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung	48 V
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abisolierlänge	5 mm Adern 30 mm Kabelmantel
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥750



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP65 IP67
--------------------------	--------------

## Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Farbe Gehäuse	schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	2 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140065550
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder