

SCHABER SCRAPEX CLEANY

JETZT ORDERN!

Bestellnummer	5644.08
Maße Schaber (L x B x H)	105,5 x 11,5 x 50 mm
Gewicht Schaber	35,0 g
Basismaterial	Kunststoff
Varianten	544.00



VERSENKBARE
KLINGE

Einfacher Klinge
wechsel
für ein effizientes Arbeiten


3in1-Schieber
zum Auslösen, Verbergen
und Wechseln der Klinge

Praktische Öse
zum sicheren
Befestigen

**Großer Schabbereich
(36 mm breit)**
zum Reinigen von glatten
Oberflächen

Abgerundete, einziehbar
Klinge
zum Schutz vor Beschädigungen
und Verletzungen

**Abgerundeter
ergonomischer Griff**
für Rechts- und Linkshänder




THE SAFER WAY TO CUT.

martor

MARTOR-SCHABER SCRAPEX CLEANY

SICHERHEITSTECHNIK



Versenkbare Klinge

Die Klinge steht Ihnen permanent zu Verfügung. Sie können sie per Hand in den Griff zurückziehen, um das Messer sicher ablegen und transportieren zu können.

TECHNISCHE MERKMALE



Klingenswitch ohne Werkzeug



Ergonomisch



Schabbereich (36mm)



Für Rechts- und Linkshänder



Öse zum Befestigen



Versenkbare Klinge



Industrieklinge abgerundet



Werbedruckgeeignet

ANWENDUNGSBEISPIELE



HAUPTSCHNEIDMATERIALIEN



Aufkleber, Etikett



Ceranfeld

MONTIERBARE KLINGEN



BÜGELKLINGE NR. 60044

0,30 mm, abgerundete Spitzen,
10 im Magazin

NR. 60044.50



BÜGELKLINGE NR. 44

0,30 mm, 10 im Magazin

NR. 44.50



BÜGELKLINGE NR. 144

0,25 mm, rostfrei, 10 im Magazin

NR. 144.50

VERPACKUNGSANGABEN

Verpackungseinheit

1 Schaber (lose)
(10 Schaber (lose) im Umkarton)

Gewicht Schaber

35,0 g

EAN-Code Schaber

4002632803949

Maße Umkarton

105 x 105 x 60 mm

Gewicht Umkarton

388,5 g

EAN-Code Umkarton

4002632853944