

15113

mobiluxLED 10D 3,5x 75x50mm

15113



15113

mobilux LED

MADE IN GERMANY

Die bewährtesten Taschenleuchtlupe in neuem Design mit verbesserten Funktionen

Kundennutzen:

- Sehr gut geeignet für das Lesen von Kleingedrucktem zu Hause oder unterwegs, z.B. Suchen einer Telefonnummer oder Erkennen von Preisen im Supermarkt.
- Einfache Handhabung - großer, leicht zu bedienender Lichtschalter.
- 2 unterschiedliche Lichtfarben über beiliegenden Filter wählbar.
- Vereinfachter Batteriewechsel
- Mit praktischer Öse am Griffende für Umhängekordel.
- Inkl. Etui mit Schlaufe zum Anstecken an den Gürtel.

Produkteigenschaften:

- Einfacher Batteriewechsel durch leicht zu bedienenden Batteriedeckel und durch Kontaktfedern deutlich vorgegebene Batterielage.
- Verbessertes Komfort durch Öse für Umhängekordel
- Über aufsteckbare Filter lässt sich die am besten geeignete Lichtfarbe aus 2 verschiedenen Lichtfarben voreinstellen.
- Kein Lampenwechsel erforderlich. Die von ESCHENBACH verwendete LED-Beleuchtung besitzt eine Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden.
- Bis zu 10x längere Lebensdauer der Batterien als bei Verwendung eines herkömmlichen Leuchtmittels.
- Spannungssteuerung über Step-Up-Konverter, dadurch hellere, konstant bleibende Ausleuchtung über einen längeren Zeitraum als bei anderen LED-Taschenleuchtlupe ohne Step-Up-Konverter.
- Helle, homogene Ausleuchtung durch SMD-LED und Kollimationsoptik.
- Definierte Einstellentfernung: Für alle asphärischen Lupen und Lesegläser von ESCHENBACH beträgt die Einstellentfernung (Abstand Auge zum virtuellen Bild) genau 400 mm. Somit wird das Bild mit einer Lesebrille, Addition +2,5 dpt, scharf gesehen.

Alle mobilux LED auf einen Blick:

Artikel	Linsengröße	dpt	Vergrößerung
15113	75 x 50 mm	10,0	3,5 x
15112	60 mm Ø	12,0	3 x
151141	60 mm Ø	16,0	4 x
15114	75 x 50 mm	16,0	4 x
15115	58 mm Ø	20,0	5 x
15117	35 mm Ø	28,0	7 x
151110	35 mm Ø	38,0	10 x
151112	35 mm Ø	50,0	12,5 x