



Etikettendrucker	QL-700
Druckmethode	Thermo-Direkt
Druckgeschwindigkeit	150 mm / Sekunde, 93 Etiketten / Minute (Standard- Adress- Etiketten)
Druckauflösung	300 dpi
Etikettenzufuhr	Etikettenrolle
Etikettenformate	<b>Einzeletiketten</b> 29 x 90 mm Adress-Etiketten (Standard), 38 x 90 mm Adress-Etiketten (groß), 29 x 62 mm Adress-Etiketten (klein), 23 x 23 mm Quadr. Etiketten, 62 x 100 Versand-Etiketten (Päckchen), 17 x 87 mm Ordnerregister-Etiketten, 17 x 54 mm Mehrzwecketiketten, Ø 58 mm CD / DVD-Etiketten, Ø 24 mm runde Etiketten, Ø 12 mm runde Etiketten
	<b>Endlosetiketten</b> 12 mm, 29 mm, 38 mm, 50 mm, 54 mm, 62 mm
Maximale Druckhöhe	59 mm
Einstellbare Etikettenlänge	12,7 mm bis 1 m
Tasten	Ein / Aus Bandvorlauf Schnitt Editor Lite
LED's	Status (grün, orange, rot) Editor Lite
Farbe	weiß und schwarz
Schneidevorrichtung	automatisch
Schnittstelle	USB
Barcodes	Ein- und zweidimensionale Barcodes
Abmessungen	128 x 153 x 221 mm (B x H x T)
Gewicht	ca. 1,12 kg (ohne Etiketten-Rolle)
Lieferumfang	P-touch Editor Software (CD-ROM), USB Kabel, Netzkabel, Papierablage, Installationsanleitung, DK-Etikettenrollen- und Zubehöranleitung, Starter-Etikettenrollen (Adress-Etiketten: 29 x 90 mm, 100 Stück, 1 x Endlos-Etikett, Papier, 62 mm x 8 m)
<b>Software</b>	
P-touch Editor Lite	Auf dem Gerät vorinstallierte Software (nur Windows), keine Installation von Software und Treiber erforderlich
P-touch Editor 5.0	Für Windows und Mac
Schriftarten/ -stile/ -größe	Alle auf dem Windows und Mac installierte Fonts
Vertikaldruck	Ja
Mehrfachausdruck	Ja
Fortl. Nummerierung	Ja
Spiegeldruck	Ja