



Flächenabsaugung

CBC-A 4 x Easy Click 60

Absaugkabinett CBC-A mit Luftvorhang

65 W  < 49 db(A) 

Bestell-Nr. CBCA 11 2G0 4G65I2N

- 80 % geringere Energiekosten gegenüber einer konventionellen Absaughaube. Die CBC-A benötigt nur 200 m³/h, konventionelle Hauben 1000 m³/h Absaugvolumen.
- Mobil einsetzbar auf einem Arbeitstisch oder Rollwagen.
- Große Frontöffnung ermöglicht einen großen Arbeitsbereich, welcher nicht durch eine Glasscheibe behindert wird.
- Geringe Geräusentwicklung
- Kabinett Innenausstattung: Leuchtstoffröhrenbeleuchtung (2 x 39 W), 4 Stk. 230 Volt Geräteanschlussbuchsen



CBC-A Absaugkabinett mit 160 mm Anschluss für Zentralabsaugung

CBC-A Absaugkabinett mit Luftvorhang

65 W  < 49 db(A) 

Bestell-Nr. CBCA 11 2G0 2G65I2N

- 80 % geringere Energiekosten gegenüber einer konventionellen Absaughaube. Die CBC-A benötigt nur 200 m³/h, konventionelle Hauben 1000 m³/h Absaugvolumen.
- Mobil einsetzbar auf einem Arbeitstisch oder Rollwagen.
- Große Frontöffnung ermöglicht einen großen Arbeitsbereich, welcher nicht durch eine Glasscheibe behindert wird.
- Geringe Geräusentwicklung
- Kabinett Innenausstattung: Leuchtstoffröhrenbeleuchtung (2 x 39 W), 4 Stk. 230 Volt Geräteanschlussbuchsen



Zubehör

Bestell-Nr.	Beschreibung
T005 36 666 99N	Absauggerät Zero Smog 6V
700-3051-ESD	Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 3 Meter