



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------|--|
| Baureihe | Thalassa |
| Zubehör / Teilkategorie | Montagezubehör |
| Produkt- oder Komponententyp | Montageplatte |
| Geräteanwendung | Mehrzweck |
| Gehäuse-Nennmaße | - |
| Montageort | Stufenschieber Rückseiteneinsätze |
| Beschreibung der Montageplatte | Telequick perforiert |
| Kompatible Produktfamilie | Thalassa (Thalassa PLA) Thalassa (Thalassa PHD) |
| Geräteaufbau | 1 Montageplatte |
| Material | Galvanisierter Stahl |

Zusatzmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben - Schraubentyp M8 - auf Rückseiteneinsätzen Ort |
| Zulässige Dauerbelastung | 150 kg |
| Höhe | Nennwert: 1000 mm Echt: 870 mm |
| Breite | Nennwert: 750 mm Echt: 626 mm |
| Tiefe | Echt: 15 mm |
| Abmessungen des Ausschnitts | 11 x 26 mm |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 1,5 cm |
| VPE 1 Breite | 62,5 cm |
| VPE 1 Länge | 87,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 4,084 kg |
| VPE 2 Art | PAM |
| VPE 2 Menge | 69 |
| VPE 2 Höhe | 90,0 cm |
| VPE 2 Breite | 100,0 cm |
| VPE 2 Länge | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 295,0 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |

| | |
|---------------------------------|--|
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|
