

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
933704013	1	131	4 008224 461580

PROFiversal 7-fach, Mittenschutzkontakt-Ausführung (MSK), für USV-Anwendungen, mit Feinsicherung 10A, mit 45° gedrehten Töpfen, 44,45mm Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederanschließbar, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², Länge 2m, mit Kaltgerätestecker, 250VAC, 10A, Länge 482,6mm, UTE,CEE7/V, aluminium-rot

Technische Daten		933704013
Gehäuseform	rechteckig	
Werkstoff	Metall	
Werkstoffgüte	Aluminium	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Farbe	grau	
Farbe (benutzerdefiniert)	grau/rot	
Schutzart (IP)	IP20	
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	45°	
FI-Schalter	Nein	
Netzzeitstörfilter	Nein	
Anzahl der sonstigen Steckdosen	7	
Überspannungsschutz	Nein	
Nennstrom	16A	
Aderquerschnitt	1,5mm ²	
Halogenfrei	Ja	
Länge der Zuleitung	2m	
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja	

