



# Reglerplatte VABF-S3-1-R3C2-C-10

Teilenummer: 543531

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                | Werte  |
|--|--|
| Baubreite                              | 26 mm  |
| Basierend auf Norm                     | ISO 15407-1  |
| Einbaulage                             | beliebig   |
| Pneumatische Höhenverkettung           | Druckregler für 4  |
| Reglerfunktion                         | Ausgangsdruck konstant<br>mit Sekundärentlüftung           |
| Zuwahl Manometer                       | möglich  |
| Druckregelbereich                      | 2 ... 10 bar   |
| Eingangsdruck 1                        | 0,5 ... 10 bar   |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 0  |
| Schutzart                              | IP65<br>NEMA 4   |
| Umgebungstemperatur                    | -5 ... 50 °C   |
| Produktgewicht                         | 305 g  |
| Befestigungsart Höhenverkettung        | auf Verkettungsplatte<br>auf Einzelanschlussplatte         |
| Anschluss Manometer                    | mit Halteklammer   |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform   |
| Werkstoffinformation Bedienteil        | PA   |
| Werkstoffinformation Reglergehäuse     | Aluminium-Druckguss  |