


O-Ringe und Dichtungsscheiben



O-Ringe

· zu Anschlussgewinde metrisch oder Pg

Artikel-Nr.:	1006.06.08
EAN:	7611614020341
Material	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	M10
Innendurchmesser	8.1 mm
Durchmesser	1.6
Versand	1
Preis/100 ST	4,41 €
Preisgruppe	590