

0086684 Koaxkabel Antenne/SAT "LKM-95", dreifach geschirmt, 100dB, 50m, Weiß/Grün



Highlightstext:

- hochwertiges BK-/SAT-Kabel
- digitaltauglich, 3-fach geschirmt (2x Alufolie, 1x Geflecht)
- Innenleiter: 1x 1,13 CU mm
- Geflecht: 80 x 0,12 mm TC
- Außendurchmesser: ca. 6,9 mm, PVC
- Isolator Durchmesser: ca. 4,8 mm Foam-PE mit grüner Farbcodierung
- auf Kunststoffspule
- fortlaufender Meteraufdruck

- Dämpfung dB/100m:

- 55 MHz/ 5,30 dB
- 270 MHz/11,00 dB
- 450 MHz/14,40 dB
- 550 MHz/16,20 dB
- 750 MHz/19,00 dB
- 870 MHz/20,60 dB
- 1450MHz/26,16 dB
- 1800MHz/27,80 dB
- 2100MHz/31,15 dB
- 2250MHz/34,03 dB

Technische Eigenschaften:

- Anschluss 1: offen
- Anschluss 2: offen
- Aufbau: Koaxial
- Ausführung: Antennen-/SAT-Kabel
- Farbe: Weiß
- Impedanz: 75 Ω
- Isolatorfarbe: Grün
- Länge: 50 m
- Qualität: High-Quality
- Schirmungsaufbau: 3-fach geschirmt
- Schirmungsmaß: 100 dB
- Serie: Studio (21,5 x 20 cm)
- Vergoldet: Nein
- 90° Stecker: Nein
- Max. Innenleiterdurchmesser: 0,5 - 1,1 mm

EAN: 4007249866844

Minbestellmenge: 50

UPE: 1,19 EUR