



Zubehör Leistungsschalter 3WA, Einschaltmagnet (CC) / Spannungsauslöser (ST), 100% ED 208-240 V AC / 220-250 V DC für Dauerbetrieb geeignet

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör Leistungsschalter 3WA
Ausführung des Produkts	Einschaltmagnet (CC) / Spannungsauslöser (ST), 100% ED 208-240 V AC / 220-250 V DC für Dauerbetrieb geeignet
Anzugsleistung [VA]	40 V·A
Betriebsleistung [VA]	7,5 V·A
Anzugsleistung [W]	60 W
Betriebsleistung [W]	5 W
Befehlmindestdauer / bei $U_s = 100\%$	60 ms
Einschaltzeit / elektrisch	100 ms
Öffnungszeit / des Leistungsschalters / bei $U_s = 100\%$	80 ms
Steuerspeisespannung ( $U_s$ ) / bei AC / Bemessungswert	208 - 240 V 50/60 Hz
Ausführung des DIAZED-Sicherungseinsatzes gG/Leitungsschutzschalters mit Auslösecharakteristikkategorie C 100 % / für Kurzschlusschutz / minimal zulässig	1 A
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-40 °C
• maximal	70 °C
Umgebungstemperatur / während Lagerung	
• minimal	-40 °C
• maximal	80 °C

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3WA9111-0AD06>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3WA9111-0AD06>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3WA9111-0AD06](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3WA9111-0AD06)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

