

## Hymer Seilzugleiter SC 40

2 x 18 profilierte Sprossen, Holmlänge  
5,23 - 9,14 m, zweiteilig, aus  
Aluminium

Artikelnummer: 147657



## Hymer Seilzugleiter SC 40

Seilzugleiter

- 2 x 18 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 9,36 m
- Holmlänge 5,23 - 9,14 m
- Breite 355 mm
- zweiteilig
- Wandlaufrollen für einfaches Ausfahren
- Quertraverse am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 26,5 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Funktion	Wandlaufrollen für einfaches Ausfahren
Leitertyp	Seilzugleiter	Unterbau	Quertraverse
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Länge Holm	5,23-9,14 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	9,36 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 18	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Breite	355 mm	Garantie	10 Jahre
Breite Quertraverse	1,2 m	Gewicht	26,5 kg
Leiter Ausführung	zweiteilig		