

# HSM SECURIO B35

5,8mm

# HSM®



Artikelnummer	1921111
EAN Code	4026631044219
Schnittgut	
Schnittart	Streifenschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	<b>P-2 O-2 T-2 E-2</b>
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	2
Schnittbreite	5,80 mm
Schnittleistung (80g/m <sup>2</sup> )	35-37 Blatt
Schnittleistung (70g/m <sup>2</sup> )	40-42 Blatt
Eingabebreite	400,0 mm
Behälter-/Auffangvolumen	130,0 l
Schnittgeschwindigkeit	88,00 mm/s

Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
eclass 5.1	24320704
UN/SPSC	44101603
Leistungsaufnahme des Motors	590,0 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Tiefe	525,0 mm
Breite	618,0 mm
Höhe	870,0 mm
Gewicht	48,1 kg
Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.