

Performance C Serie

Intel CPU Kühler I250PWM

Der I250 PWM von Xilence - bekannt für leise PC-Komponenten und exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt mit seinem hohen Luftdurchsatz für effiziente Kühlung leistungsfähiger CPUs. Der rote 92mm Lüfter ist dank Hydro Bearing und PWMSteuerung äußerst leise. Der Kühler ist geeignet für Core i7/i5/i3 und Pentium G9650. Zudem zeichnet er sich durch eine sichere und stabile Befestigung mittels Backplate aus.



Produktspezifikationen

- leiser, flüssigkeitsgelagerter 92mm PWM Lüfter
- Feine Aluminiumlamellen für hohen Luftdurchsatz und effiziente Kühlung
- geeignet für die Intel Sockel LGA 1150/1151/1155 und 1156
- inklusive Wärmeleitpaste

Technische Daten

Sockel	LGA 1150/1151/1155/1156
CPU max. Watt	95W
Lüftergröße	92 x 92 x 25mm
Lüftergeschwindigkeit	800 - 2500 ± 10% RPM
Luftdurchsatz	44.25 CFM
Lüftersteuerung	PWM
Geräuschpegel	17.6 - 26.4 dB (A)
Wärmeleitpaste	vorappliziert
Abmessungen	95 x 95 x 69.5mm
Gewicht	326g

Logistische Daten

Herstellernummer	I250PWM
Artikelnummer	XC032
EAN Barcode	4044953500756