



MASTER Glass LED-Lampen

MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

Diese MASTER Filament-Glühlampen mit klassischem Design aus Glas vereinen die vertrauten Formen von Glühfaden-Glaskolben mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen aus Glas sind ideal, um eine gemütliche Atmosphäre für den Kunden zu schaffen und bieten eine hervorragende Lichtqualität. MASTER-Glühlampen aus Glas können auf verschiedene Lumen-Werte und Farbtemperaturen gedimmt werden (dimmbare Glas-LED-Lampen). Sie bieten außerdem erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Lampen 30 % weniger Energie verbrauchen. Mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden verringern diese dimmbaren Glas-LED-Lampen auch die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h
Schaltzyklus	20000
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Stufe	MASTER

Lichttechnische Daten	
Farbcode	922-927 [CCT von 2200 K - 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	806 lm
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	136,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6

Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %


Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,9 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,6
Spannung (Nom)	220-240 V

MASTER Glass LED-Lampen

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	70 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	A60 [A 60mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453247

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951432475600
Bestell-Produktname	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G
EAN/UPC - Produkt	8719514324756
Bestellcode	32475600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929003010402
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,030 kg


Abmessungsskizzen




MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

Product	D	C
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour



LEDbulb MAS SLR 5,9W A60 E27 927 FR-GUL

MASTER Glass LED-Lampen

Photometrische Daten



LEDbulb MAS SLR A60 5,9W E27 927 FR-LDD

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

