

**Artikelnummer:** 308704

**Kurzbeschreibung:** Silocontainer type SRE 600, schaarsluiting, inhoud 600 liter, gelakt, rood RAL 3000

**Langbeschreibung:** Silocontainer type SRE 600, schaarsluiting, inhoud 600 liter, gelakt: Silo trechter type SRE 600, schaarvergrendeling, inhoud 600 liter, gelakt De silo trechter type SRE 600 biedt plaats aan stortgoed tot een inhoud van 600 liter. Gelakt in 5 verschillende kleuren, heeft de silocontainer van het type SRE een speciale handgreep met schaarvergrendeling. De silocontainer van het type SRE 600 verzamelt en verwijdert bulkmateriaal met een inhoud tot 600 liter. Dankzij de inrijvakken met een inwendige afmeting van 175 x 65 mm kan de silocontainer eenvoudig met een vorkheftruck worden opgepakt. Hierdoor kunt u de silocontainer van het type SRE 600 ook over grotere hoogtes legen. Dit wordt bijzonder eenvoudig gemaakt door de speciale handgreepschaarvergrendeling van 300 x 300 mm. Bovendien uitgerust met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen van polyamide, is de silocontainer bijzonder stabiel. Dit wordt met name gewaarborgd door de rem op een stuurrol. De trechter van plaatstaal biedt ook omtrekversterking. Verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren, de silocontainer kan op aanvraag ook geleverd worden in speciale uitvoeringen zoals roestvrij staal. <b>Technische details</b>

- Speciale handgreep met schaarvergrendeling: 300 x 300 mm
- Profiel stalen frame
- Trechter van plaatstaal met omtrekversterking
- 2 Zwenkwielen en 2 bokwielen
- 1 stuurwiel met rem
- Rollen van polyamide, ø 180 mm, ø 180 mm
- Met vorkheftruckzakken
- Totale hoogte: 220 mm
- Inhoud: 600 l.
- Trechter: L 1010 x B 780 x H 1380 mm.
- Binnenafmetingen van de inrijvakken: B 175 x H 65 mm
- Afstand tussen de ingangsvakken: 565 mm
- Afmetingen: L 1115 x B 780 x B 780 x H 1680 mm
- Eigen gewicht: 151 kg
- Speciale uitvoeringen, bijv. in roestvrij staal, zijn op aanvraag verkrijgbaar.

