

Rollenketten mit breiten Flachlaschen ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187-2), M2, 2 x p, Edelstahl

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Laschenanordnung 2 x p

(Befestigungslasche an jedem Außenglied),
wahlweise einseitig oder zweiseitig.



Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar.
Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage.

Verschlussglieder M2 müssen separat bestellt werden
(siehe unten).

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 101 990 51, Breite Flachlaschen-Rollenkette 06 B-1-M2,
einseitig am Außenglied im Abstand 2xp, rostfrei



M2 = breite Form, 2 Befestigungsbohrungen




| DIN ISO Nr. | Artikel-Nr. einseitig 2 x p | Artikel-Nr. zweiseitig 2 x p | Teilung x innere Breite p x b ₁ Zoll | Teilung p mm | Innere Breite b ₁ min. mm | h ₅ mm | G* mm | d ₄ mm | B* mm | s min* mm | b ₃ min. mm | Gewicht | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | einseitig kg/m | zweiseitig kg/m |
| 06 B-1** | 101 990 51 | 101 990 52 | 3/8 x 7/32" | 9,525 | 5,72 | 9,5 | 13,5 | 3,5 | 17,7 | 1,2 | 8,66 | 0,51 | 0,61 |
| 08 B-1 | 105 990 51 | 105 990 52 | 1/2 x 5/16" | 12,7 | 7,75 | 13,0 | 17,9 | 4,5 | 23,2 | 1,6 | 11,43 | 0,84 | 0,99 |
| 10 B-1 | 106 990 51 | 106 990 52 | 5/8 x 3/8" | 15,875 | 9,65 | 16,5 | 21,9 | 5,5 | 29,5 | 1,7 | 13,41 | 1,13 | 1,32 |

* Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN und können geringfügig abweichen.
Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage weiterhin lieferbar.

** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.

Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m.
Falls Sonderlängen gewünscht werden, ist die Länge
und die Gliederzahl (ungerade Zahl!) anzugeben.
Verschlussglieder sind immer separat zu bestellen.

Federverschlussglieder M2 mit breiten Flachlaschen ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187-2), Edelstahl



Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 101 993 51, Verschlussglied M2, einseitig, rostfrei



M2 = breite Form, 2 Befestigungsbohrungen

| DIN ISO | Artikel-Nr. einseitig | Artikel-Nr. zweiseitig | p mm | h ₅ mm | G* mm | d ₄ mm | B* mm | s min.* mm | b ₃ min. mm | Gewicht* | |
|------------|--------------------------|---------------------------|---------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------|---------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | einseitig g | zweis. g |
| 06 B-1** | 101 993 51 | 101 993 52 | 9,525 | 9,5 | 13,5 | 3,5 | 17,7 | 1,2 | 8,66 | 5,6 | 6,9 |
| 08 B-1 | 105 993 51 | 105 993 52 | 12,7 | 13,0 | 17,9 | 4,5 | 23,2 | 1,6 | 11,43 | 11 | 18 |
| 10 B-1 | 106 993 51 | 106 993 52 | 15,875 | 16,5 | 21,9 | 5,5 | 29,5 | 1,7 | 13,41 | 21 | 30 |
| 12 B-1 | 107 993 51 | 107 993 52 | 19,05 | 21,0 | 26,6 | 6,6 | 33,8 | 1,8 | 15,75 | 30 | 40 |
| 16 B-1 | 108 993 51 | 108 993 52 | 25,4 | 23,0 | 31,8 | 6,6 | 46,2 | 2,8 | 25,58 | 89 | 117 |

* Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN und können geringfügig abweichen.

** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.