



Schnittfestigkeit



Mittlere Belastungen

Erhöhte Sicherheit durch gute Sichtbarkeit, Schnittschutz der EN-Schnittschutzstufe 5 und Thermoschutzleistung der EN-Stufe 1.

- Der HyFlex® 11-200 ist der komfortabelste Armschützer der Ansell-Reihe. Sein großzügiger Spielraum in der Passform im Armbereich reduziert Schweißbildung und Juckreize
- Die anatomische Passform und Größenverstellbarkeit im Armbereich gewährleistet die Bewegungsfreiheit für ein ungehindertes Arbeiten und somit eine höhere Produktivität des Mitarbeiters.
- Weitere Sicherheitsfaktoren sind seine gute Sichtbarkeit durch eine auffällige Farbgebung, eine Schnittfestigkeit der EN-Stufe 5 und seine Thermoschutzleistung der EN-Stufe 1.
- Durch seine erhöhte Abrieb- sowie Waschmaschinenfestigkeit bietet der HyFlex® 11-200 ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis.
- Die anatomische Passform und Größenverstellbarkeit des Armschützers erhöhen seine Akzeptanz bei den Mitarbeitern. Somit wird die Zahl von Unfällen und Verletzungen reduziert.



Industrien

- Automobilindustrie
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

Einsatzbereiche

- Handhabung von Struktur- und Karosserieteilen
- Prüfen und Auswählen von Teilen
- Reparatur und Austausch von Karosserieteilen
- Reparatur und Austausch von Glas
- Greifen von Struktur- und Karosserieteilen
- Inspektion (Greifen, Prüfen und Markieren)
- Ausbesserungsarbeiten
- Presswerkarbeiten
- Metall- und Glasarbeiten

Hauptmerkmale

- Der komfortabelste Armschützer der Ansell-Reihe. Sein großzügiger Spielraum in der Passform im Armbereich reduziert Schweißbildung und Juckreize.
- Bewegungsfreiheit: Die Bewegungsfreiheit durch die anatomische Passform des Armschützers ermöglicht ungehindertes Arbeiten.
- Sicherheit und Langlebigkeit: Gute Sichtbarkeit des schnittfesten Armschützers und längeres Einsatzleben durch seine Abriebfestigkeit der EN-Stufe 2

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



Spezifikationen

| MARKE ART.-NR. | BESCHREIBUNG | Maschendichte (Gauge) | GRÖSSE | LÄNGE | VERPACKUNG |
|------------------|---|-----------------------|--------|---------------|---|
| HyFlex® 11-200 | Auskleidungsmaterial: Nylon, Polyester, Glasfaser Manschetten-Stil: Strickbund ohne Daumenloch | 13 | 19in | 190" - 475 mm | • 12 Stück in einem Beutel; 6 Beutel pro Karton |

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.