



Beschrijving:

Aflaatkranen PROFI met schroefdop S38 als toebehoren voor waterjerrycans ECO, natuurlijke kleur/blauw

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE)
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- met blauwe schroefdop, afmeting van de schroefdraad S38
- met blauwe draaigreep en transparante slang van PUR
- snelle, klokvrige uitloop door geïntegreerde ventilatie
- drukbestendig tot max. 0,4 bar
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- Uitloopsnelheid > 3,5 l/min
- Tuit buiten-Ø = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	550300
GTIN	4007228550306
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,06

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	530 x 395 x 545

Brutogewicht VE kg	0,9
--------------------	------------

Pallet

D x B x H (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Gewicht (kg)	0,0
--------------	------------