



Descrizione

Contenitori a bocca di lupo, misura 2, colore blu, in stabile polipropilene infrangibile (PP), per molti campi d'applicazione con ampi accessori

- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Sicura possibilità di impilamento
- Misura 2 in 5 colori (rosso, giallo, blu, verde, trasparente)
- Capacità/Capacità massima consentita: 0,73 litri / 0,47 litri
- Portata 2,3 kg/Carico impilabile: 136 kg
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- massimo 3 supporti per separatori in trasversale
- Accessori a parte: Separatori e coperchi
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: Rotaie da parete, parete con fessure di supporto, scaffali fissi e mobili
- su richiesta disponibile misura 2 in materiale conduttivo, colore nero: resistenza superficiale 10^3 - 10^6 ohm
- P=profondità= 164 mm, L=larghezza=102 mm, A=altezza=74 mm
- Dimensioni interne: 134x87x63 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	672300
GTIN	4007228703276
Tariffa doganale	39231090
Unità di imballaggio	24

Colore	blu
Volume in L	0,73
Peso (kg)	0,06
P x L x A (mm)	164 x 102 x 74

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	24
P x L x A (mm)	340 x 254 x 340

Peso lordo unità di imballaggio kg	1,719
------------------------------------	--------------

Pallet

Numero di scatole	60
Numero di strati	6
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,19

Cartoni per strato	10
Peso (kg)	123,14