



### Leírás:

10 literes, beosztás nélküli ballonok, natúr színben, rendkívül vastag falú kivitelben, törésálló polietilénből

- a nagy, 50 mm átmérőjű nyílás segíti az egyszerű feltöltést, kiürítést és tisztítást
- elveszíthetetlen csavaros zárósapka
- derítőkannaként is jól használható
- zsírokkal, gyantákkal, lúgokkal, olajokkal és savakkal szemben nagymértékben ellenálló
- UV-sugárzás elleni védelem - hosszú élettartam
- menetes dugóval zárható nyílás leeresztő csapok és sarokszelepek becsavarásához (22 mm-es széles menet)
- kérésre kapható: egyedi gyártmány menetes dugónyílás nélkül, nyomás címkézés, egyedi beosztás és szín rendelhető
- külön tartozék: Leeresztő csapok (cikksz. 550100+560100), sarokszelepek (cikksz. 520100+520700)
- Pótalkatrészek: fogófül, ill. hordozófül, Ø 65 mm-es csavaros zárósapka és dugókészlet, amely menetes dugókból és 2 tömítésből áll
- élelmiszer-biztonságos, hőálló: -20 ° C és + 70 ° C között és biszfenol A (BPA) mentes
- w = a töltőnyílás belső átmérője = 50 mm / a = menet belső átmérője = 65 mm
- átmérő d=210 mm / magasság ma=427 mm

### Információk:

#### Cikk

Cikkszám	<b>823400</b>
GTIN	<b>4007228704990</b>
Vámtarifa	<b>39233090</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>4</b>

szín	<b>természetes</b>
Térfogat L-ben	<b>10</b>
Súly (kg)	<b>0,88</b>
M x S x M (mm)	<b>210 x 210 x 427</b>

#### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>4</b>
M x S x M (mm)	<b>530 x 395 x 545</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>4,12</b>
----------------------	-------------

#### Paletta

Dobozok száma	<b>16</b>
Rétegek száma	<b>4</b>
M x S x M (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,33</b>

Kartonok száma rétegenként	<b>4</b>
Súly (kg)	<b>85,92</b>