

Artikelnummer: 74940

Kurzbeschreibung: Aktenvernichter HSM-SECURIO B24S, Streifenschnitt 3,9

Langbeschreibung: HSM- Aktenvernichter SECURIO B24S, Streifenschnitt 3,9: Überzeugend durch starke Leistung, optimalen Bedienkomfort und EMCS-System. Wählbar sind 3 Funktions-Modi: Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-Modus. Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Multifunktionsbedientaste mit versch.

Funktionsmodis die Leuchtsymbole zeigen folgende Fehlermeldungen an: Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und geöffneter Zugang zum Auffangbehälter. zerkleinert CDs, Kreditkarten und Kundenkarten (1,9 x 15 mm Partikelschnitt nur Kredit- und Kundenkarten)

klappbares Sicherheitselement sorgt für optimalen Bedienungsschutz und kann bei Bedarf, um größere Papiermengen zu zerkleinern, aufgeklappt werden
Eingabebreite: 240 mm
Schnittgeschwindigkeit: ca. 65 mm/Sek. Volumen Schnittgutbehälter: 34 Liter

Sicherheitsstufe nach DIN 66399 Leistung/Anschluss: 500 W/230 V Maße: ca. B 395 x T 317 x H 605 mm Gewicht: 18 kg Für alle HSM SECURIO Modelle gilt: made in Germany
30 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Schneidwellen energiesparend durch ZES- oder EMCS-System (bis zu 90% Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Stand-by-Schaltungen)
einfache Bedienung über nur einen Schalter geschlossenes Getriebe schützt vor Papierstaub und erhöht somit die Lebensdauer Vollstahl-Schneidwellen, denen Heft- und Büroklammern nichts anhaben können Motor ist thermisch gesichert



EAN/GTIN: 4026631025010