

BS-ROLLEN ESD-Lenkrolle

Traglast 115 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Durchmesser x Breite 125 x 37 mm, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 115 x 85 mm



BS ROLLEN®



Artikelnummer: 209060

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Lenkrolle

ESD-Lenkrolle


- Traglast 115 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Nabe mit Rollenlager
- Durchmesser x Breite 125 x 37 mm
- Naben Länge x Ø 49 x 15 mm
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 115 x 85 mm
- Schraubloch Abstand 80x55/60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Schwenklager mit Kugellager

Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Fadenschutz	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Gesamthöhe	155 mm
Bauform	Lenkrolle	Nabenlänge	49 mm
Traglast	115 kg	Nabenbohrung	15 mm
Bereifung	Vollgummi	Radbreite	37 mm

Rad-Ø	125 mm	Ausladung	34 mm
Material Felge	Stahlblech	Lauffläche Eigenschaft	antistatisch
Radlager	Rollenlager	Länge Platte	115 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Breite Platte	85 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	80x55/60 mm
elektrisch leitend	ja	Schraubloch Ø	9 mm
Material Gehäuse	Stahl	Oberfläche Felge	verzinkt
Schwenklager	Kugellager	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Feststeller	ohne	Gewicht	1,18 kg

Zubehör

209075		Rad, Traglast 115 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Durchmesser x Breite 125 x 37 mm, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	---

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen