

## Kappes Werkstattschrank RasterPlan®

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, 2 Schublade(n), verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 522503

RasterPlan

KAPPES



## Kappes Schubladenschrank RasterPlan® mit Lochplattentüren

Werkstattschrank





- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
- Türen mit Systemlochung
- doppelwandige Türen
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 80 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 2 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x100 mm
- Traglast je Schublade 110 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Beschriftungsleiste und Klarsichtabdeckung

- Rückwand mit Systemlochung und Schlitzprägung
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Werkstattschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Lochprägung	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Stahl
Breite	1000 mm	Traglast Fachboden	80 kg
Tiefe	600 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl	2 Stück	Werkbankplatte	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	2x100 mm	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 100 mm	2 Stück	Rückwand	mit Systemlochung und Schlitzprägung
Schubladentraglast	110 kg	Auszugsführung	mit Teleskopschiene
Auszug Schublade	100 %	Auszug	100 %
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Griff	Drehgriff
Farbe Front	enzianblau // RAL5010	fahrbar	nein
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	120 kg
Oberfläche Front	pulverbeschichtet		

## Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot

