

## Treston ESD-Etagenwagen

Traglast 150 kg, 2 Ebene(n) mit Holzplatte, höhenverstellbar, Ladefläche Länge x Breite 800 x 430 mm, Etage(n) aus Holz, elektrisch leitfähig, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau, Mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 530388



TRESTON



## Treston ESD-Tischwagen mit 2 verstellbaren Etagen

ESD-Etagenwagen

- Traglast 150 kg
- 2 Ebene(n) mit Holzplatte, höhenverstellbar
- Ladefläche Länge x Breite 800 x 430 mm
- Höhe x Länge x Breite 1015 x 900 x 535 mm
- Etage(n) aus Holz, elektrisch leitfähig
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie



## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Wagentyp	Etagenwagen	Euronorm	nein
Traglast	150 kg	Aufbauten	keine
Ladeflächenlänge	800 mm	elektrisch leitend	ja
Ladeflächenbreite	430 mm	klappbar	nein
Etagen Anzahl	2 Stück	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Etagentyp	Holzplatte	Bereifung	Vollgummi
Material Etage(n)	Holz	Durchmesser Rad	125 mm
Traglast Etage	50 kg	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Etage(n) Eigenschaft	elektrisch leitfähig	Radanordnung	rechteckig
Etage(n) Funktion	höhenverstellbar	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagenausrichtung	gerade	Farbe	telegrau // RAL7045
Höhe	1015 mm	Garantie	5 Jahre
Länge	900 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Breite	535 mm	Gewicht	17,5 kg
Material	Stahl		