


## Hebelzug

Zuglast 750 kg, Standardhub Länge  
1,5 m, Anzahl Kettenstränge 1

Artikelnummer: 908091



## Hebelzug

### Zuglast 750 kg

Hebelzug

- Zuglast 750 kg
- Standardhub Länge 1,5 m
- Anzahl Kettenstränge 1
- Gehäuse aus Stahl
- Haken aus Stahl
- Kette galvanisch verzinkt
- Haken mit Blechsicherungskappe
- Bauhöhe 320 mm
- Hebel Länge 280 mm
- Breite x Tiefe 156 x 132 mm
- Hubkraft 21 daN
- Lastkette nach DIN EN 818-7-T

Hebegerät	Hebezeug	Oberfläche Kette	galvanisch verzinkt
Hebezeugtyp	Hebelzug	Bauhöhe	320 mm
Zuglast	750 kg	Breite	156 mm
Standardhub	1,5 m	Tiefe	132 mm
Bedienung Hub	manuell	Länge Hebel	280 mm
Hubkraft	21 daN	Material Haken	Stahl
Strangzahl	1 Stück	Maß F1	26 mm
Material	Stahl	Norm	DIN EN 818-7-T (Lastkette)
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	6,7 kg
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet		

## Zubehör

908229	·	1 Meter Mehrhub, für 1 Meter Mehrhub mit 750 kg Traglast, Kettengröße 6 x 18 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

142256		Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm
210861		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
526536		Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung
999337		Alu-Portalkran, Traglast 1000 kg, Seitengestelle klappbar