

Artikelnummer: 131750

Kurzbeschreibung: Palettenwaage UFB 1.5T0.5M
(Stahl, lackiert)

Langbeschreibung: Robuste Palettenwaagen
UFB: mit Eichzulassung, inkl. Anzeigegerät
Hohe Mobilität dank Akku-Betrieb. Mit stabilem Haltegriff
für einen einfachen Transport. Dynamisches
Wiegen per Tastendruck. Die Wiegezelle aus Stahl
ist silikonbeschichtet. Gro sses LCD-Display mit
einer Ziffernhöhe von 52 mm Kabellänge des
Anzeigegerätes ca. 5 m zulässige
Umgebungstemperatur: 0-Grad C bis 40-Grad C
Ausführungen: Stahl, lackiert, IP67 (Anzeigegerät:
B 250 x T 160 x H 587 mm) oder in Edelstahl, IP 67
(Anzeigegerät: B 266 x T 165 x H 96 mm)

Modell
UFB 600K200M Ablesbarkeit: 200 g max. Wiegebereich: 600 kg Eichwert*: 200 g
Mindestlast: 4 kg Gewicht: ca. 43 kg
Modell UFB 1.5T0.5M Ablesbarkeit: 500 g max.
Wiegebereich: 1500 kg Eichwert*: 500 g Mindestlast: 10 kg Gewicht: ca. 43 kg* Die
Eichung bitte gleich mitbestellen - eine nachträgliche Erst-Eichung ist nicht möglich!

EAN/GTIN: 4045761112094

