



LED-Tischleuchte Splash

Die pfiffige LED-Leuchte sorgt für Farbtupfer am Schreibtisch
 Lichtintensität ist 3-stufig dimmbar dank Touch-Dimmer am Leuchtenfuss
 Flexibler Schwanenhalsarm für perfekte Positionierung
 Erhältlich in fünf glänzenden, trendigen Farben


- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
 - die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
 - die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
 - Leistung: 5 W
 - Gewichteter Energieverbrauch: 4 kWh / 1000 h
 - Spannung: 100-240 V AC, 50-60 Hz
 - Lichtstrom: 300 Lumen
 - Lichtausbeute: 67 Lumen / Watt
 - Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß)
 - Max. Beleuchtungsstärke: 1200 Lux (Messabstand 30 cm)
 - Farbwiedergabeindex (Ra): >80
 - Lebensdauer: 25.000 Stunden
 - Eurostecker
- max. Ausladung: 280 mm
 - max. Höhe: 330 mm
 - Armlänge: 320 mm
 - Durchmesser Fuß: 130 mm
 - Durchmesser Kopf: 105 mm
 - Material: Metall und ABS



LED-Tischleuchte Splash, blau




LED-Tischleuchte Splash, hellgrün




LED-Tischleuchte Splash, magenta



LED-Tischleuchte Splash, orange



LED-Tischleuchte Splash, schwarz




LED-Tischleuchte Splash, violett



LED-Tischleuchte Splash, weiß



Symbolbild: flexibler Arm



Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LED-Tischleuchte Splash	Standfuß	blau	5 Watt	4000 K	100 - 240 V	F	41-5010.712	61000296
		hellgrün	5 Watt	4000 K	100 - 240 V	F	41-5010.711	61000295
	Standfuß	magenta	5 Watt	4000 K	100 - 240 V	F	41-5010.713	61000297
		orange	5 Watt	4000 K	100 - 240 V	F	41-5010.710	61000294
	Standfuß	schwarz	5 Watt	4000 K	100 - 240 V	F	41-5010.708	61000310
		violett	5 Watt	4000 K	100 - 240 V	F	41-5010.714	61000298
	Standfuß	weiß	5 Watt	4000 K	100 - 240 V	F	41-5010.709	61000334