

## META

### rayonnage pour profilés

#### MULTIPAL

rayonnage départ, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, hauteur x largeur x profondeur 3300 x 2700 x 700 mm, charge verticale max. 1135 kg, charge latérale max. 200 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 225881



Das Lagersystem



## META Rayonnage pour profilés MULTIPAL

### Pour le stockage vertical de matériaux lourds

META rayonnage pour profilés MULTIPAL

- rayonnage départ
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- convient pour positionner verticalement des profilés en bois, lames ou panneaux lourds par ex.
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 3300 x 2700 x 700 mm
- charge verticale max. 1135 kg
- charge latérale max. 200 kg
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en




RAL2001 orangé rouge

- volume de livraison : 2 échelles, 5 lisses, petites pièces, matériel de fixation
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie
- Les rayonnages avec des charges en appui doivent être protégés contre le basculement




## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	charge verticale	1135 kg
type de rayonnage	rayonnage pour profilés	matériau	acier
rayonnage modulaire	système à visser	surface de montant	galvanisé
champ de rayonnage	rayonnage départ	surface de traverses	finition peinture époxy
convient pour (produit/matériau)	positionnement vertical de profilés en bois, lames ou panneaux	couleur traverse	orangé rouge // RAL2001
hauteur	3300 mm	exécution couleur	orangé rouge/galvanisé // RAL2001
largeur	2700 mm	volume de livraison	2 échelles // 5 lisses // petites pièces // matériel de fixation
profondeur	700 mm	garantie	5 années
utilisation	unilatéral	livraison	démonté
charge maxi par élément	1135 kg	conseil d'utilisation fixation	Les rayonnages avec des charges en appui doivent être protégés contre le basculement
charge latérale max.	200 kg	Poids	118,033 kg

## Accessoires

225878		bras séparateur, pour rayonnage pour profilés, longueur 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, volume de livraison : matériel de fixation inclus
225879		bras séparateur, pour rayonnage pour profilés, longueur 750 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, volume de livraison : matériel de fixation inclus
225880		étrier de séparation, pour rayonnage pour profilés, hauteur 800 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL2001 orangé rouge

## Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique

991798



panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc