

bott


armoire à tiroirs

verso

hauteur x largeur x profondeur 900 x 525 x 550 mm, 7 tiroir(s), avec extension totale



Numéro d'article: 231981



armoire à tiroirs












- hauteur x largeur x profondeur 900 x 525 x 550 mm
- 7 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x100 mm/2x125 mm/1x175 mm
- structure en acier
- force par tiroir 75 kg
- avec extension totale
- extension de tiroir 100 %




Détails techniques

type de meuble	armoire	extension tiroir	100 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur du corps	gris clair // RAL7035





matériau	acier	couleur de la face avant	rouge pourpre // RAL3004
matériau de finition	soudé	surface de corps	
hauteur	900 mm	surface de face avant	
largeur	525 mm	blocage d'extension	non
profondeur	550 mm	Type d'extension	extension totale
nombre de tiroirs	7 pièce	cloison de séparation médiane	non
nombre x hauteur tiroirs	4x100 mm/2x125 mm/1x175 mm	Poids	64,645 kg
capacité de charge de tiroir	75 kg		

Accessoires

232988		séparateurs et parois emboîtables, avec 3 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232989		séparateurs et parois emboîtables, avec 3 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232990		séparateurs et parois emboîtables, avec 6 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232991		séparateurs et parois emboîtables, avec 6 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232992		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232993		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233014		couche de mousse, longueur x largeur 525 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233033		Rebord antichute, pour armoire à tiroirs, largeur x profondeur 525 x 550 mm, en noir
233051		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 100 x 525 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre
233056		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 125 x 525 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre
233060		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 175 x 525 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre

233438		Plateau supérieur pour armoire à tiroirs, pour armoire largeur x profondeur 525 x 550 mm, en multiplis de hêtre avec finition marron
233440		Plateau supérieur pour armoire à tiroirs, pour armoire largeur x profondeur 525 x 550 mm, en aggloméré avec revêtement en linoléum avec finition gris
233447		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 15 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair

Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes